

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Prevesna dolžina L_1	36 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A12L SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	17 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500