

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	22 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Višina vpenjanja L_2	14 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L07
Prevesna dolžina L_1	48 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500