

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Srednji premik L ₃	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	26 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Prevesna dolžina L ₁	60 mm
ISO-oznaka držala	A20R SDQCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500