

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Prevesna dolžina L_1	75 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32,5 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500