

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	36 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A12L SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	17 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500