

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	180 mm
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	14 mm
Prevesna dolžina $L_1$	48 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500