

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A20R SDQCR/L11
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	26 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500