

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	17 mm
Prevesna dolžina L_1	75 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500