

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	22 mm
Podložna ploščica	269005 3
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	44 mm
ISO-oznaka držala	A32S SDQCR/L11
Prevesna dolžina L_1	96 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 3	269005 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500