

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A40T SDQCR/L11
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Srednji premik $L_3$	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	49 mm
Podložna ploščica	269005 3
Prevesna dolžina $L_1$	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Višina vpenjanja $L_2$	39 mm
Celotna dolžina $L$	300 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500