

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Dolžina glave $L_1$	25 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L SDXCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik $L_3$	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	17 mm
Uporabna globina T	4,3 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500