

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	180 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L ₁	33 mm
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	21 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDXCR/L07
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Uporabna globina T	4,3 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500