

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A20R SDXCR/L11
Dolžina glave L_1	40 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	10 mm
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500