

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SDXCR/L11
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	31,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	50 mm
Uporabna globina T	10 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500