

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Srednji premik $L_3$	13 mm
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
ISO-oznaka držala	A20R SDXCR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Uporabna globina T	10 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500