

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31,5 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L_1	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
ISO-oznaka držala	A25R SDXCR/L11
Uporabna globina T	10 mm
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500