

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	16,5 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	21 mm
Višina vpenjanja L_2	15,5 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SVUBR/L11
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500