

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Srednji premik $L_3$	17 mm
Velikost ploščice	16 mm
Višina vpenjanja $L_2$	24 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Dolžina glave $L_1$	25,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
ISO-oznaka držala	A25R SVUBR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500