

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik $L_3$	13 mm
Dolžina glave $L_1$	20,5 mm
Velikost ploščice	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
ISO-oznaka držala	A20R SVUBR/L11
Celotna dolžina $L$	200 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500