

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Srednji premik L_3	22 mm
Podložna ploščica	269005 8
ISO-oznaka držala	A32S SVUBR/L16
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	250 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Dolžina glave L_1	33,5 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 8	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500