

**Garant**
**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 20/12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	125 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Podložna ploščica	269005 9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	17 mm
ISO-oznaka držala	SSBCR/L 2020K12
Velikost držala	20 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Podložna ploščica Tip 9	269005 9
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500