

Garant
Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Funkcijska širina L ₄	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
ISO-oznaka držala	SSBCR/L 2525M12
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Podložna ploščica	269005 9
Dolžina glave L ₁	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 9	269005 9
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500