

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	SSBCR/L 1616H09
Velikost držala	16 mm
Podložna ploščica	269005 12
Funkcijska širina L ₄	13 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Dolžina glave L ₁	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500