

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260705 20/12  |
| GTIN                  | 4045197878151 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 20                   |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>        | 17 mm                       |
| ISO-oznaka držala                       | SSBCR/L 2020K12             |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 20 mm                       |
| Celotna dolžina L                       | 125 mm                      |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | SC.. 1204..                 |
| Velikost ploščice                       | 12 mm                       |
| Vijak za podložno ploščico              | 269013 5                    |
| Podložna ploščica                       | 269005 9                    |
| Velikost držala                         | 20 mm                       |
| Serija                                  | QuickTurn                   |
| Standard                                | DIN ISO 5610                |
| Vrsta uporabe                           | levi                        |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                          |
| Nastavitveni kot κ                      | 75 stopinj                  |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, zunanje |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20                                  | 269028 20   |
| Podložna ploščica Tip 9   | 269005 9    |
| Vijak za podložno ploščico Tip 5  | 269013 5    |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                         | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |