

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 9
Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
ISO-oznaka držala	SSBCR/L 2525M12
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	22 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 9	269005 9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500