

Garant
Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 08/07mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Razred artikla	21T

Opis

Držalo za zunanje struženje 08/07 mm ISO-oznaka držala: SDNCN 0808D07

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Funkcijska širina L₄ nevtralnih držal: 4 mm

Prevesna dolžina L₁ nevtralnih držal: 7,5 mm

Celotna dolžina L nevtralnih držal: 60 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 22

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	7,5 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	4 mm
Velikost ploščice	7 mm
Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	60 mm
ISO-oznaka držala	SDNCN 0808D07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	nevtralnno
Standard	DIN ISO 5610

z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269440
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15