

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	9,5 mm
Velikost držala	10 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	70 mm
ISO-oznaka držala	SDNCN 1010E07
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500