

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SDNCN 1212F07
Velikost ploščice	7 mm
Velikost držala	12 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500