

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Podložna ploščica	269005 3
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SDNCN 1616H11
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500