

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtravno, Velikost držala/ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 3
Celotna dolžina L nevtravnih držal	125 mm
Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtravnih držal	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtravnih držal	20 mm
ISO-oznaka držala	SDNCN 2020K11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost držala	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtravno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 3	269005 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500