

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtravno, Velikost držala/ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260300 25/11 |
| GTIN | 4045197878274 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------|
| ISO-oznaka držala | SDNCN 2525M11 |
| Podložna ploščica | 269005 3 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 |
| Funkcijska širina L_4 nevtralnih držal | 12,5 mm |
| Velikost držala | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. |
| Celotna dolžina L nevtralnih držal | 150 mm |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 2 |
| Prevesna dolžina L_1 nevtralnih držal | 25 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | nevtravno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 62,5 stopinj |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba | Plano struženje |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Podložna ploščica Tip 3 | 269005 3 |
| Vijak za podložno ploščico Tip 2 | 269013 2 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |