



## Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desni, Tip: SET06



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260038 SET06  |
| GTIN                  | 4045197878281 |
| Razred artikla        | 29W           |

### Opis

**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

**Obseg dobave:**

V škatli iz umetne mase.

### Tehnični opis

|   |                |
|---|----------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica     | CC.. 0602..    |
| ISO-oznaka držala                       | S0810J SCLCR06 |
| ISO-oznaka držala                       | S1012K SCLCR06 |
| ISO-oznaka držala                       | S1216M SCLCR06 |
| ISO-oznaka držala                       | S0608H SCLCR06 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7       |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 22 mm          |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Dolžina glave L <sub>1</sub>             | 27 mm                     |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>             | 33 mm                     |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>             | 42 mm                     |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>          | 7 mm                      |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>          | 9 mm                      |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>          | 11 mm                     |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>          | 15 mm                     |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub> | 8 mm                      |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub> | 11 mm                     |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub> | 13 mm                     |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub> | 16 mm                     |
| Srednji premik L <sub>3</sub>            | 4 mm                      |
| Srednji premik L <sub>3</sub>            | 6 mm                      |
| Srednji premik L <sub>3</sub>            | 7 mm                      |
| Srednji premik L <sub>3</sub>            | 9 mm                      |
| Širina vratu L <sub>4</sub>              | 6 mm                      |
| Širina vratu L <sub>4</sub>              | 8 mm                      |
| Širina vratu L <sub>4</sub>              | 10 mm                     |
| Širina vratu L <sub>4</sub>              | 12 mm                     |
| Celotna dolžina L                        | 100 mm                    |
| Celotna dolžina L                        | 110 mm                    |
| Celotna dolžina L                        | 125 mm                    |
| Celotna dolžina L                        | 150 mm                    |
| Standard                                 | Tovarniški standard       |
| Vrsta uporabe                            | desni                     |
| Globina notranjega struženja do          | 3×D                       |
| Vrsta izdelka                            | Nož za notranje struženje |

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7                                  | 269028 7   |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8                         | 674248 TX8 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |