



## Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 14/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

### Tehnični opis

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,26 stopinj
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	24 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	9,1 mm
Prevesna dolžina $L_1$	20 mm
Ø rezila $D_c$	14 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	80 mm
Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,5 mm
Ø držala $D_5$ h6	12 mm
Ø $D_3$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
z notranjim hlajenjem	da

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar