

## Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet UNF-2A, Navoj: 1/2col



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486322 1/2    |
| GTIN                  | 4045197228628 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Natančne mere po ANSI B1.2.

Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

UNF = Unified national fine thread.

#### Standard:

**ANSI B 1.1**

### Tehnični opis

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Korakov na colo  | 20                |
| Navoj            | 1/2 UNF           |
| Kalibriranje     | L12               |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona |
| Tolerančno polje | A                 |
| Vrsta navoja     | UNF               |
| Standard         | ANSI B 1.1        |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Kakovost      | 2                               |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |

**Storitve**

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 20 mm  | 028600 20  |