



## Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, $\varnothing$ D/število rezil Z: 16/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

### Tehnični opis

Število rezil Z	4
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	12 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub>	0,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	11,1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>min</sub>	28 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,03 stopinj
$\varnothing$ D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>maks</sub>	30 mm

Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar