

Kontrolni navojni trn MultiCheck, Navoj: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486510 M3
GTIN	2050001063946
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Podobno art. 486000 oz. 486100.

Robustno, dobro oprijemljivo jekleno telo z aluminijasto pomično tulko s skalo za meritev in neposredno odčitavanje **globine navoja do 4 x D**.

Prednosti:

Preverjanje obstojnosti kontrolnih navojev in globine navojev v enem delovnem koraku.

Prihranek časa za preverjanje pri enem ciklu do 50 %. Enostavna menjava izrabljenega trna (montažna garnitura po ponudbi).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

MultiCheck za metrični in fini navoj z nonijem (odčitavanje do 0,1 mm) ali digitalnim prikazovalnikom (odčitavanje do 0,01 mm) vklj. s podatkovnim izhodom **na zahtevo** (glejte art. 486511–486516).

Tehnični opis

Navoj	M3
Korak navoja	0,5 mm

Odčitavanje	0,5 mm
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Storitve

maksimalni Ø 60 mm	028650 60
--------------------	-----------