

Mitutoyo

Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418713 200
GTIN	4946368727158
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Dodatni mostički art. 418744.

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Presek merilne letve	16 × 3,5 mm
Dolžina mostička	100 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497085 D2
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320 mm	418744 320
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497085 D1
	418744 180

Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm

Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497085 USB2