

Mitutoyo**Digitalni mikrometer, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. **Kombinirana raglja** (omejitev zateznega momenta v bobnu in nastavku za hitro nastavljanje) za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Prednosti:

Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. 357, od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Korak vretena	2 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibriranje	B2
Merilno območje	25 - 50 mm
Točnost	2 µm
Število vključenih baterij	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25