

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. **Kombinirana raglja** (omejitev zateznega momenta v bobnu in nastavku za hitro nastavljanje) za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

**Prednosti:**

**Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. 357, od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Točnost	2 µm
Korak vretena	2 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75