

## Mitutoyo

**Merilna ura s tipalno ročico in uro v poševni legi, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,2/39mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Razred artikla	44A

### Opis

#### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

**Z 20° naklonom merilne ure.**

**Mitutoyo** – merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

#### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

#### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

## Tehnični opis

Merilna sila	0,3 N
Dolžina tipalne ročice	15,2 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Območje spremembe smeri merjenja $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Ø ohišja	39 mm
Območje odstopanja $f_e$	5 $\mu\text{m}$
Celotno območje odstopanja $f_{\text{cel}}$	20 $\mu\text{m}$
Merilno območje v vsako smer	0,2 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Odčitavanje	0,002 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

## Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
------------------------------------------------------	---------------

## Pribor

4-kotno držalo za mala tipala	436510
Centrirno držalo Tip	436512
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120