

Mitutoyo

Merilna ura s tipalno ročico in uro v poševni legi, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,8/39mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Z 20° naklonom merilne ure.

Mitutoyo – merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Območje odstopanja f_e	10 μm
Območje spremembe smeri merjenja f_u	3 μm
Območje naklona	2×110 stopinj
Merilno območje v vsako smer	0,8 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Ø ohišja	39 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	20 μm
Merilna sila	0,3 N
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Centrirno držalo Tip	436512
4-kotno držalo za mala tipala	436510
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120