

Mahr**Digitalno pomično merilo z velikim prikazovalnikom, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412717 200
GTIN	4059192058326
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 11 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepene. S kvadratnim merilnikom globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 200 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,01 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385

Dolžina konic	50 mm
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------