



Ležalnik s kolesi, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965670 1
GTIN	4000896148691
Razred artikla	93H

Opis

Izvedba:

Ležalnik s kolesi za udobno delo v ležečem ali sedečem položaju. Hitra in preprosta menjava med obema položajema.

Trden, robusten okvir iz jeklenih cevi. 6 koles s \varnothing 63 mm. Podložena ležalna površina, enostavna za čiščenje. Višina ležalne površine 130 mm. Nosilnost do 150 kg.

Višina: 130 mm

Dolžina: 1198 mm

Širina: 450 mm

Višina sedeža: 420 mm

Širina sedeža: 300 mm

Globina sedeža: 310 mm

Tehnični opis

Višina	130 mm
Nosilnost	150 kg
\varnothing koles	63 mm
Višina sedeža	420 mm
Širina	450 mm
Globina sedeža	310 mm

Širina sedeža	300 mm
Dolžina	1198 mm
Vrsta izdelka	Montažni stolček

Pribor

Nadomestna kolesca za noge	195-03/2FUSS
Nadomestna kolesca z glavo	195-03/2KOPF