

KERN**Viseča tehtnica tip CH, maksimalno območje tehtanja: 50Pkg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479430 50P
GTIN	4045761027190
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081556 vel. 6LR61.

Tehnični opis

Odčitavanje	50 g
Višina ohišja	176,5 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 50 kg
Neto masa	0,35 kg
Širina ohišja	90 mm
Globina ohišja	30 mm

Kalibriranje	K2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	CH
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehtnica

Storitve

Kalibriranjetehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50
--	-----------