

STARCKE®**Garnitura brusnega papirja, 50-delna 8 lukenj, Zrnatost: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	557576 100
GTIN	4002748356360
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Gibki brusni papir z lateksom B oz. C s posipom iz korunda (542B7/542C7). **Hrbtna stran je samopritrdilna** za hitro zamenjavo lista in večjo odpornost proti trganju.

Prednosti:

Brušenje lesa in lakiranih površin

- **Odličen oprijem brusnih zrn – dolga življenjska doba, nobenih poškodb površine zaradi predčasno iztrganih brusnih zrn.**
- **Dodatki za odboj prahu preprečujejo oprijem brusnega prahu.**
- **Kakovostna brusna zrna iz korunda za maksimalno zmogljivost brušenja vse do konca.**

Uporaba:

Za brušenje temeljnih premazov, polnil, pokrivnih lakov, za posnemanje zarobka in izdelavo hrapave površine sestavnih delov iz umetne mase in za splošno obdelavo lesa.

Tehnični opis

Zrnatost	100
Stopnja preciznosti	polfina
Širina	93 mm
Dolžina	185 mm
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni papir

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		