

**KERN****Viseča tehtnica tip HCB, maksimalno območje tehtanja: 50kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479435 50
GTIN	4045761030145
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

- **Preprosta uporaba s 3 tipkami.**
- **Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.**
- **Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.**
- **Nastavljiva enota mere kg, N in lb.**

**Obseg dobave:**

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami art.081556 vel.LR6.

**Tehnični opis**

Neto masa	0,6 kg
Odčitavanje	100 g
Višina ohišja	150 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 50 kg
Širina ohišja	80 mm

Globina ohišja	45 mm
Kalibriranje	K2
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Oznaka proizvajalca	HCB
Vrsta izdelka	Viseča/žerjavna tehničnica

### Storitve

Kalibriranje tehničnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50
---	-----------

### Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------