

**HOLEX**

**Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven matiran z mm/colsko skalo, Celotna dolžina: 300mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	461810 300
GTIN	4045197879042
Razred artikla	42G

## Opis

### Izvedba:

Iz **nerjavnega** vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni. Zgornji rob s skalo v colah. Spodnji rob s skalo v mm.

## Tehnični opis

Širina preseka	13 mm
Debelina preseka	0,5 mm
Kalibriranje	F8
Dolžina	300 mm
Standard	EG II
Preklop odčitavanja	mm/cole
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Ravnila

## Storitve

Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500 mm

026200 500