

**Tračni meter, Dolžina traku: 8m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462120 8
GTIN	4007368113416
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Višina ohišja	77 mm
Širina traku	19 mm
Dolžina ohišja	78 mm
Dolžina traku	8 m
Širina ohišja	32 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri
Storitve	
KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10