

**BMI****Tračni meter, nerjaven, Dolžina traku: 3m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462130 3
GTIN	4007368113430
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:****Izvedba iz V2A** z nerjavnim, svetlim merilnim trakom.

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

**Tehnični opis**

Dolžina ohišja	58 mm
Širina ohišja	26 mm
Širina traku	13 mm
Višina ohišja	57 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------