

BMI®**Tračni meter, nerjaven, Dolžina traku: 5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462130 5
GTIN	4007368113447
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:****Izvedba iz V2A** z nerjavnim, svetlim merilnim trakom.

Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. **Zapora traku in samodejno navijanje traku.** Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za **mehko drsenje** in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. **Dodatna prevleka** proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	75 mm
Širina ohišja	26 mm
Višina ohišja	70 mm
Širina traku	16 mm
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------